

Hk-kabelklämma



DESIGN


Ger stöd för lågspänningskablar

Fästs enkelt mot balk

Material: Stål
Yta: Elförzinkat

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Flänstjocklek (FT)	Ytterdiameter (OD)
HK25	187440	1500631	1.5 - 4.5 mm	4.2 - 6.5 mm
HK48	187450	1500612	4 - 8 mm	4.2 - 6.5 mm
HK811	187460	1500620	8 - 11 mm	4.2 - 6.5 mm



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

