

INC8 intern Strut Beam Clamp

DESIGN

För montering av stag i balkar



SPECIFIKATIONER

Table 1/2



Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Struttyp	A.
INC8	336290	1511470	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	13 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)	Vridmoment (TQ)	Statisk belastning
INC8	336290	1511470	8	25mm	6 N·m	450N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Stagkanalen måste kapas 3/4 tum (20 mm) kortare än det inre avståndet mellan de två balkflänsarna för att tvingarna ska kunna passas in.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

