

# J-serie C Purlin-klämma



## DESIGN

Ger en infästning för nVent CADDY Speed Link montage, vajer, S-krokar eller kedja från purlin eller bjälke

Endast hammare krävs för montering

**Material:** Fjäderstål  
**Yta:** nVent CADDY Armour


## SPECIFIKATIONER

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | E-nummer | Flänstjocklek (FT) | Hålstorlek (HS) | A.        | B.    |
|---------------|---------------|----------|--------------------|-----------------|-----------|-------|
| J1            | 170370        | 1511390  | 1.5 - 4 mm         | 6.8 mm          | 10 mm Min | 36 mm |
| J2            | 171590        |          | 4.0 - 6.5 mm       | 6.8 mm          | 10 mm Min | 42 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | E-nummer | C.    | Statisk belastning |
|---------------|---------------|----------|-------|--------------------|
| J1            | 170370        | 1511390  | 44 mm | 700N               |
| J2            | 171590        |          | 50 mm | 700N               |



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

