

Tryckklämma i metall, brandklassad



DESIGN

Inkluderar insats för E30 brandklassning enligt DIN 4102-12

Idealisk för mindre dragningar av kabel

Flexibelt clip återfår sin form och tillåter kablar att installeras i efterhand

Rundade kanter skyddar mot kabelskador

Kablarna installeras smidigt och ger ett jämnt och professionellt intryck

Låg profil möjliggör installationer i trånga utrymmen

Material: Fjäderstål
Yta: nVent CADDY Armour



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Hålstorlek (HS)	Längd (L)
PKM10H6IN	182048	1500857	7.2 mm	171.5mm
PKM16H6IN	182049	1500869	7.2 mm	233.5mm



YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Brandklassprovning har utförts med angivna kabeltyper. Motsvarande halogenfri säkerhetskabel kan användas enligt nationella riktlinjer.

Brandklass kapacitet för kraftkabel E30				
Eucasafe (N)HXCH FE 180 E30				
Delnummer	Antal kärnor	Kärna i genomskärning	Kabeldiameter	Antal kablar
PKM10H6IN	4	1.5 mm ²	12.5 mm	8 Max
	3	1.5 mm ²	11.8 mm	Max 8
	2	1.5 mm ²	11.4 mm	Max 8
PKM16H6IN	4	1.5 mm ²	12.5 mm	Max 12
	3	1.5 mm ²	11.8 mm	Max 12
	2	1.5 mm ²	11.4 mm	Max 14

Brandklass kapacitet för kraftkabel E30				
Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30				
Delnummer	Antal trådpar	Vajerdiameter	Kabeldiameter	Antal kablar
PKM10H6IN	2	0.8 mm	6.6 mm	Max 14
	4	0.8 mm	8.8 mm	Max 10
PKM16H6IN	2	0.8 mm	6.6 mm	Max 24
	4	0.8 mm	8.8 mm	Max 18

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

