


MTVB Gravity Toggle med gummibricka

DESIGN

Komplett med stång, mutter, bricka och lastfördelningsblock

Gängad stång säkras mot oavsiktlig demontering

Godkänd för användning i stationära brandskyddssystem (för rör upp till 2")



Material: Stål
Yta: Elförzinkat



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Stångstorlek (RS)	Längd (L)	Borrdiameter	Statisk belastning
MTVB10100	584465	1511742	10	100mm	25mm	800N
MTVB10200	584466	1511743	10	200mm	25mm	800N
MTVB8100	584455	1511740	8	100mm	22mm	800N
MTVB8200	584456	1511741	8	200mm	22mm	800N

Table 2/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Ultimat statisk belastning (F)	Certifieringar
MTVB10100	584465	1511742	20kN	VdS G412037, FM Approved, Pipe Hanger Components
MTVB10200	584466	1511743	20kN	FM Approved, Pipe Hanger Components
MTVB8100	584455	1511740	20kN	VdS G412037
MTVB8200	584456	1511741	20kN	VdS G412037

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk last avser den maximalt rekommenderade lasten vid fixering mot en trapetsplåt.

Det slutliga statiska lastvärdet beaktar inte de lastbärande egenskaperna hos det stödjande materialet. En lämplig säkerhetsfaktor måste användas för denna lastbegränsning.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/ENDD1

