

Ingen provklämma

DESIGN

Eliminerar bändningseffekter på fästelement och ankare

Lämplig för installationer i enlighet med CEN/TS 17551:2021



Material: Stål
Yta: Elförzinkat



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	Stagstorlek	Hålstorlek (HS)	UL-listad belastning
CSBNPC12	402208	#12, #18, #36	14 mm	8490N
CSBNPC38	402528	#12, #18, #36	11 mm	8490N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Stagprofil ingår inte.

UL Belastning		
Delnummer	Förstärkningsstag	Belastningsklass
CSBNPC38	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8496 N
CSBNPC12	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8496 N
CSBNPC58	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8496 N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

