

nVent-KASSETT EZ-riser



nVent CADDY EZ Riser är en universalklämma som är utformad för att montera och stödja vertikala rörledningar. Den här enhetliga lösningen kan installeras i flera godkända riktningar och fungerar som en standardklämma, standoff-klämma eller en klämma för snäva utrymmen – fungerar effektivt som tre klämmor i en. nVent CADDY EZ Riser är klar att använda direkt ur förpackningen och har förborrade gängade stångåll för standoff-installationer och skårmarkeringar för enkel borttagning av ändar i utrymmen där stora rörklämmor inte passar.

Entreprenörerna får förenklad materialhantering med en universalklämma som kan monteras i olika riktningar och behåller lutning även när ändarna tas bort.

DESIGN

Endast ett verktyg behövs för åtdragning på grund av räfflade brickor

Kan monteras upp till 60 % snabbare än vanliga klämmor för stålrör

Integrerad ytterligare uppsättning av bulthål medger montering för enkel anpassning med klämman i ett förskjutningsstöd

Inget behov av förråd av olika artiklar för vanliga och snäva vinkelinfästningar ger full funktionalitet

Uppfyller amerikansk federal specifikation WW-H-171 (Typ 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 8)

Uppfyller amerikansk federal specifikation WW-H-171 (Typ 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Typ 8)

Yta: Elförzinkat
Material: Stål



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	Ytterdiameter (OD)	Hålstorlek (HS)	A.	B.	C.	Statisk belastning
EZR0250	179231	73 mm	9.9 mm	279.4 mm	190.5 mm	25.4 mm	1735N
EZR0300	179232	88.9 mm	9.9 mm	298.5 mm	206.4 mm	25.4 mm	2400N



Katalognummer	Artikelnummer	Ytterdiameter (OD)	Hålstorlek (HS)	A.	B.	C.	Statisk belastning
EZR0200	179230	60.3 mm	9.9 mm	260.4 mm	177.8 mm	25.4 mm	1100N
EZR0050	179225	21.3 mm	9.9 mm	215.9 mm	130.2 mm	22.2 mm	1100N
EZR0150	179229	48.3 mm	9.9 mm	250.8 mm	158.8 mm	22.2 mm	1100N
EZR0125	179228	42.2 mm	9.9 mm	241.3 mm	152.4 mm	22.2 mm	1100N
EZR0100	179227	33.4 mm	9.9 mm	228.6 mm	142.9 mm	22.2 mm	1100N
EZR0075	179226	26.7 mm	9.9 mm	228.6 mm	136.5 mm	22.2 mm	1100N
EZR0500	179235	141.3 mm	13.2 mm	368.3 mm	298.5 mm	38.1 mm	5200N
EZR0600	179236	168.3 mm	13.2 mm	406.4 mm	323.9 mm	38.1 mm	6900N
EZR0400	179234	114.3 mm	13.2 mm	330.2 mm	254 mm	31.8 mm	3600N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Klämman är anpassad för stålrör och bör monteras nedanför en koppling eller råkapad ände med bultar som dras till rekommenderat moment.

Hylsnyckel eller dragare rekommenderas för installation.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

