


nVent CADDYPYRAMIDUTRUSTNING stödsats, bas med 4 stolpar



DESIGN

I satsen ingår stolpfotmontage, ram och stödklämmor för utrustning

Monteras och justeras till rätt storlek och höjd av en person med ett verktyg

Innovativt tvärstag och utrustningsstödklämmor ger snabb montering

Integrerad skumdyna ger mjuk yta för alla taktyper

Varmgalvaniserade och UV-stabiliserade för lång hållbarhet

Monterat stöd kan lyftas som en enhet och enkelt flyttas



SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Temperatur	Höjd (H)	Längd (L)
PEK4B	360426	Stål, Polypropylen, Polyuretan	Varmförzinkat	-34 to 54.4 °C	305 - 457 mm	1257mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Stolpbas (A)	Fyrkantigt rör (B)	Tvårbalksmontering (C)	Bredd (W)	Ytområde
PEK4B	360426	314 mm x 4 pc	1067 mm x 2 pc	1232 mm x 2 pc	1588 mm	0.36m ²



Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Enhetsvikt	Ultimat statisk belastning (F)	Säkerhetsfaktor för statisk belastning
PEK4B	360426	36 kg	4980N	3:01

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk last måste vara stabil och jämnt fördelad på båda ramen.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

