


nVent CADDYPYRAMIDUTRUSTNING

stöd Stolpe bas



DESIGN

Idealiskt för stagprofil typ A och U-formade konsoler för att skapa anpassade upphängningar av utrustning

Höjdjusterbar

Skumbotten erbjuder en gränsyta med låg nötning för bättre skydd av takbeklädningen

Kompatibel med taktytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum

Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande taktytor

Varmgalvaniserade och UV-stabiliserade för lång hållbarhet

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Temperatur	Säkerhetsfaktor för statisk belastning
PEB	360425	1653294	Stål, Polypropylen, Polyuretan	Varmförzinkat	-34 to 54.4 °C	3:01

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Höjd (H)	Längd (L)	Bredd (W)	A.
PEB	360425	1653294	305 - 457 mm	314mm	314 mm	76 mm



Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Ytområde	Enhetsvikt	Statisk belastning
PEB	360425	1653294	0.09m ²	4 kg	3340N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Slutanvändaren måste välja och utvärdera stödjande ram för att säkerställa att den monterade utrustningen ger tillräckligt stöd för den anbringade lasten.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

