

Sats med H-ram för nVent-KASSETT, pyramid



DESIGN

Botten i skum- eller gummimaterial ger låg nötning för bättre skydd av takbeläggningen

Kompatibel med taktytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum

Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande taktytor

Takmellanskikt idealiskt för installationer av solpaneler

I satsen ingår 2 stoppfötter med förpreparerade monteringsdelar, 6 bultar, 6 stagmuttrar och 2 L-konsoler för komplett H-ram

Varmgalvaniserade och UV-stabiliserade för lång hållbarhet

Accepterar standardstödprofiler



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Temperatur	Säkerhetsfaktor för statisk belastning	Takgränsnitt	Struttyp
PHK	360420	Polypropylen, Polyuretan	-34.4 to 54 °C	3:01	Skum	A (41 x 41 mm)


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Höjd (H)	Längd (L)	Bredd (W)	Ytområde	Statisk belastning
PHK	360420	117 mm	314mm	314 mm	0.18m ²	6670N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk last representerar 750 lb (3 335 N) per stolpfot. Slutanvändaren måste välja och utvärdera stödjande ram för att säkerställa att den monterade H-ramen ger tillräckligt stöd för den anbringade lasten.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

