

nVent CADDYPYRAMID H-Frame stolpbas



DESIGN

Botten i skum- eller gummimaterial ger låg nötning för bättre skydd av takbeläggningen

Kompatibel med taktytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum

Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande taktytor

Takmellanskikt idealiskt för installationer av solpaneler

Monteringsdelar förmonterade i fötter

Varmgalvaniserade och UV-stabiliserade för lång hållbarhet

Accepterar standardstödprofiler

SPECIFIKATIONER

Table 1/3



Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Temperatur	Säkerhetsfaktor för statisk belastning	Takgränsnitt
PHB	360422	Stål, Polypropylen, Polyuretan	Varmförzinkat	-34 to 54.4 °C	3:01	Skum

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	Struttyp	Höjd (H)	Längd (L)	Bredd (W)	Ytområde
PHB	360422	A (41 x 41 mm)	117 mm	314mm	314 mm	0.09m²

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	Enhetsvikt	Statisk belastning
PHB	360422	1.8 kg	3335N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

