

nVent CADDY Pyramid ST justerbart stöd



DESIGN

Justerbar höjd ger bekväm inpassning av rör, slang och kabelkanal förbi störningar

Skumbotten erbjuder en gränsyta med låg nötning för bättre skydd av takbeklädnaden

Kompatibel med taktytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum

Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande taktytor

Klar att använda vid uppäckning, sparar monterings- och arbete

Många storlekar och lastklassningar ger möjlighet att skräddarsy lösningen efter behov

Varmgalvaniserade och UV-stabiliserade för lång hållbarhet

Säkerhetsfaktor för statisk belastning:	3:01
Temperatur:	-45 to 65 °C
Yta:	Varmförzinkat
Material:	Polyuretan; Polypropylen; Stål



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Höjd (H)	Bredd (W)	Ytområde
PSA10CH13	360468	254 mm	317.5 mm	152 - 330 mm	203 mm	59355mm ²
PSA16AH18	360469	406 mm	483 mm	178 - 457 mm	203 mm	91613mm ²

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Enhetsvikt	Statisk belastning
PSA10CH13	360468	2 kg	4450N
PSA16AH18	360469	3 kg	6670N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

