


nVent-CADDYPYRAMID ST-bryggenhet



DESIGN

Idealiskt för förläggning av stråk med flera rör, kabelrännor och luftbehandlingsapparater

Skumbotten erbjuder en gränsyta med låg nötning för bättre skydd av takbeklädnaden

Kompatibel med taktytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum

Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande taktytor

Klar att använda vid uppackning, sparar monterings- och arbete

Många storlekar och lastklassningar ger möjlighet att skräddarsy lösningen efter behov

Varmgalvaniserade och UV-stabiliserade för lång hållbarhet

Säkerhetsfaktor för statisk belastning:	3:01
Temperatur:	-45 to 65 °C
Yta:	Varmförzinkat
Material:	Polyuretan; Polypropylen; Stål

SPECIFIKATIONER

Table 1/2



Katalognummer	Artikelnummer	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Höjd (H)	Bredd (W)	Ytområde
PSB24A	360475	610 mm	673 mm	142 mm	203 mm	118709mm ²
PSB42A	360478	1067 mm	1143 mm	142 mm	203 mm	183225mm ²

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Enhetsvikt	Statisk belastning
PSB24A	360475	2 kg	8900N
PSB42A	360478	4 kg	13340N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk last antas vara jämnt fördelad.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

