


nVent-CADDYPYRAMID ST-bryggenhet



DESIGN

Idealiskt för förläggning av stråk med flera rör, kabelrännor och luftbehandlingsapparater

Skumbotten erbjuder en gränsyta med låg nötning för bättre skydd av takbeklädnaden

Kompatibel med taktytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum

Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande taktytor

Klar att använda vid uppackning, sparar monterings- och arbete

Många storlekar och lastklassningar ger möjlighet att skräddarsy lösningen efter behov

Varmgalvaniserade och UV-stabiliserade för lång hållbarhet

Material:	Polyuretan; Polypropylen; Stål
Yta:	Varmförzinkat
Temperatur:	-45 to 65 °C
Säkerhetsfaktor för statisk belastning:	3:01

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Höjd (H)	Bredd (W)
PSB24A	360475	1653289	610 mm	673 mm	142 mm	203 mm
PSB42A	360478		1067 mm	1143 mm	142 mm	203 mm



Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Ytområde	Enhetsvikt	Statisk belastning
PSB24A	360475	1653289	118709mm ²	2 kg	8900N
PSB42A	360478		183225mm ²	4 kg	13340N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk last antas vara jämnt fördelad.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/CADDY

