

nVent CADDY Pyramid Verktøgsfri rörstødsats



DESIGN

Intryckningsklämmor monteras utan behov av ytterligere verktøg eller stagklämmor

Klar att använda vid oppackning, sparer monteringsstid och arbeid

Stift och fot i plast gör att rør inte rostar

Klämmor levereres i två ulike storlekar for att passa projektets behov

Foten har flere hål for att en mængd ulike klæmstorlekar og konfigurasjoner ska kunna användas

Extra klämmor kan kjøpes separat for ytterligere rørstrækninger

Skumbotten erbjuder en grænssyta med låg nõtning for båttere skydd av takbeklædnaden

Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande taktytor

Kompatibel med taktytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum

Många storlekar og lastklassningar ger møjligheid att skræddarsy løsningen efter behov

Transporteres enkelt till taket

Material: Polyuretan;Polypropylen;Nylon
Temperatur: -45 to 65 °C
Sikkerhedsfaktor for statisk belastning: 3:01

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Længd 1 (L1)	Længd 2 (L2)	Længd 3 (L3)	Bredd (W)	Højde (H)
PTF10	360461	318 mm	122 mm	163mm	201 mm	102 mm
PTF16	360462	480 mm	203 mm	244mm	201 mm	102 mm
PTF6	360460	196 mm		81mm	150 mm	102 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	A.	B.	Ytområde	Enhetsvikt	Statisk belastning
PTF10	360461	203 mm	41 mm	59355mm ²	0.5 kg	4450N

Katalognummer	Artikelnummer	A.	B.	Ytområde	Enhetsvikt	Statisk belastning
PTF16	360462	285 mm	41 mm	91613mm ²	1 kg	6670N
PTF6	360460	122 mm	41 mm	26452mm ²	0.3 kg	1330N


YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION


Längd 2 avser maximalt centrumavstånd mellan rör med PTF2C klämmor. Längd 3 avser maximalt centrumavstånd mellan rör med PTF1C klämmor.

Verktysfri rörklämma				
Artikelnummer	Ytterdiameter OD	A	B	C
PTF1C	12.7 – 22.4 mm	9.5 mm	40.6 mm	19.1 mm
PTF2C	21.3 – 60.3 mm	9.5 mm	81.3 mm	19.1 mm

Delnummer	Antal fästklämmor som ingår		Max kapacitet per klämma	
	PTF1C	PTF2C	PTF1C	PTF2C
PTF6	1	1	3	1
PTF10	-	2	5	2
PTF16	-	2	7	3

DIAGRAMS





VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.



nVent.com/ENDDT 3