

Universalstöd för nVent-CADDY-pyramid



DESIGN

Rostfria fångstmuttrar möjliggör anpassade fästmetoder mot stödets fot inklusive enkel infästning av rostfritt stålstag, gängad stång eller andra projektspecifika produkter

Skumbotten erbjuder en gränsyta med låg nötning för bättre skydd av takbeklädningen

Kompatibel med taktytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum

Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande taktytor

Många storlekar och lastklassningar ger möjlighet att skräddarsy lösningen efter behov

Inkluderar fyrkantiga hål för att skapa en H-ram med ett 12" (305 mm) korsstöd (endast PBU16)

Foten är tillverkad i UV-stabiliserad termoplast

Material:	Polyuretan;Polypropylen;Rostfritt stål 18-8 (EN 1.4305)
Temperatur:	-45 to 65 °C
Säkerhetsfaktor för statisk belastning:	3:01

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Höjd (H)	Bredd (W)
PBU10M	360496	1653305	254 mm	318 mm	102 mm	201 mm
PBU16M	360497	1653306	406 mm	480 mm	102 mm	201 mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Höjd (H)	Bredd (W)
PBU6M	360495		140 mm	196 mm	102 mm	150 mm




Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Trådstorlek (TS)	Antal hål	A.	B.
PBU10M	360496	1653305	M10	2	218 mm	
PBU16M	360497	1653306	M10	2	165 mm	
PBU6M	360495		M10	3	114 mm	57 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Ytområde	Statisk belastning
PBU10M	360496	1653305	59355mm ²	4450N
PBU16M	360497	1653306	91613mm ²	6670N
PBU6M	360495		26452mm ²	1330N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

