

nVent CADDY stånglåsskruv

DESIGN

För betong och massivt tegel

Förtillverkade montage lyfts och låses enkelt på plats, ekonomiskt och tidseffektivt

Enkel konstruktion för fasttryckning gör att installatören smidigt kan trycka den gängade stången genom monteringshålet och som omedelbart håller fast konstruktionen i läge

Fungerar med vissa gängskador och grader på den gängade stången



Material: Stål
Yta: Elförzinkat




SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Stångstorlek (RS)	B.	C.	Längd (L)
CRLAM10EG	390010	1507697	10	32 mm	22 mm	72mm
CRLAM8EG	390009	1507696	8	32 mm	22 mm	72mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Borrdiameter	Borrhålsdjup	Statisk belastning	Certifieringar
CRLAM10EG	390010	1507697	8mm	50mm	2900N	FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB
CRLAM8EG	390009	1507696	8mm	50mm	2900N	ITB



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

