

nVent CADDY självskärande buntband



Det självskärande nVent CADDY-buntbandet är en mångsidig verktygsfri datakommunikationslösning för buntning av stora mängder kablar. Den här enkla men innovativa produkten har en inbyggd kapskiva för säker fastsättning och en säker rak kapyta. Det självskärande buntbandet är tillverkat av hållbar 6/6-nylon och har robust draghållfasthet på 22 kg.

DESIGN

Slipp vassa kanter och skydda exponerad hud från skärskador under montering.

Lås och vrid för att kapa, inga kapverktyg behövs.

Finns i olika färger, inklusive en svart UV-skyddad version för specifika behov.

Buntbanden efterlever RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances Directive).

Buntbanden är halogenfria.

cULus Listed to UL 62275/CSA C22.2 No. 62275, UL Certified to IEC 62275

Uppfyller: IEC® 60695-2-11 (glödtrådtest 960 °C)





SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Färg	Längd (L)	Bredd (W)	Installationstemperatur	Drifttemperatur
CADTIESC14CBAP	601009	Nylon, Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)	Svart	355.6m m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC8CBAP	601018	Nylon, Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)	Svart	203.2m m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC8CNAP	601019	Nylon, Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)	Naturlig	203.2m m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC11CBAP	601000	Nylon, Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)	Svart	279.4m m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Färg	Längd (L)	Bredd (W)	Installationstemperatur	Drifttemperatur
CADTIESC11CNAP	601001	Nylon, Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)	Naturlig	279.4m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC14CNAP	601010	Nylon, Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)	Naturlig	355.6m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

