

# nVent CADDY Speed Link-låsanordning för kontaktledning



## DESIGN

Enkel justering genom tryck/dra-lossning utan verktyg

Minimal synlig påverkan genom låsanordning med låg profil

Kabelspridning på 60 grader medger positionering av utrustningen närmare strukturen


Rör som öppnas utan nyckel hanteras enkelt med handskar påtagna

## SPECIFIKATIONER

| Katalognummer | Artikelnummer | Material                         | Vajer diameter | Höjd (H) | Bredd (W) | Tjocklek (T) |
|---------------|---------------|----------------------------------|----------------|----------|-----------|--------------|
| SLK6C2        | 196820        | Stål, Polypropylen, Zinklegering | 6 mm           | 108 mm   | 41 mm     | 30 mm        |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Låsanordningar får endast användas med nVent CADDY Speed Link vajerspolar och tillbehör med samma specificerade vajerdiameter som låsanordningens. Använd inte med annan vajer.



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

