

nVent CADDY Speed Link Light Pack med spikpistol fäste



nVent CADDY Speed Link Light Pack med spikpistolfäste inkluderar en förskuren längd (1m och 2m) av 1mm ståltråd fastnitad i ett vinkelfäste avsett att fästas samman direkt med en låsanordning med en ultralåg profil. Installatörer kan snabbt och säkert montera den på betongtak med olika spikpistoler för att stötta och fästa belysning och skyltar.

DESIGN

Komplett system inkluderar tråd, låsanordning och betongspikpistolinsatsfäste

Klämmer fast på munstycket med gas eller batteridrivna spikpistoler som möjliggör hands-off installation vid konstruktionen eller från golvet med en stolpe

Vinkelkonsol med längre ben för verktygsdistans

Fästs snabbt och enkelt mot beläggning av betong, stål eller metallkomposit

Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 5:01
Yta: Elförzinkat
Material: Stål;Mässing

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	Vajerdiameter	Vajerlängd	A.	B.	Statisk belastning
CLP1L1GBSF	196091	1 mm	1m	38 mm	25.5 mm	100N
CLP1L2GBSF	196092	1 mm	2m	38 mm	25.5 mm	100N



Tjocklek (T): 6.5 mm
Bredd (W): 12.5 mm
Höjd (H): 21 mm
Vinkel (a): 60 °

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk belastning representerar den statiska belastningen på spikpistolinsatsen. Vänligen kontakta spikpistolstillverkaren för att utvärdera den statiska belastningen på spiken och typen av betong som används för installationen. Maximal belastning är den lägre av den statiska belastningen från spikpistolstillverkaren eller den publicerade lasten för montering.

Spikpistolinsatsen är kompatibel med BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 eller motsvarande spikpistoler.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/ENDDT

