

nVent CADDY Speed Link SLDM med krok



DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat krok ändfäste

Idealisk för upphängning av belysning, kanalsystem och andra installationsprojekt

Slät låsanordning med låg profil ger mindre synlighet

Den nyckellösa låsanordningen är justerbar även efter installation



Material: Stål
Yta: Elförzinkat
Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 5:01
Vajerdiameter: 1.5 mm



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vajerlängd	A.	B.	C.	Statisk belastning
SLDM615L1	196028	1568183	1m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N
SLDM615L2	196029	1568184	2m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N

Stångstorlek (RS): 6
Längd (L): 7mm
Höjd (H): 24.5 mm
Bredd (W): 9.2 mm



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

