

nVent CADDY Speed Link SLK med vinkelfäste



DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat vinkeljärn ändfäste

Idealisk för infästning i betong, stål eller trätor

Enkelt alternativ för att hänga upp kedja och andra delar

Material: Stål; Zinklegering; Polypropylen
Yta: Elförzinkat
Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 5:01
Uppfyller: SMACNA HVAC-DCS



SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vajerdiameter	Vajerlängd	A.	Hålstorlek (HS)
SLK15L1AB	196500	1568200	1.5 mm	1m	22.6 mm	7.1 mm
SLK15L2AB	196501	1568201	1.5 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm
SLK15L3AB	196502	1568202	1.5 mm	3m	22.6 mm	7.1 mm
SLK15L5AB	196503	1568203	1.5 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm
SLK2L2AB	196529	1568204	2 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm
SLK2L3AB	196530	1568205	2 mm	3m	22.6 mm	7.1 mm
SLK2L5AB	196531	1568206	2 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm
SLK3L2AB	196713	1568121	3 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm
SLK3L5AB	196715	1568123	3 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm


Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Vinkel (a)
SLK15L1AB	196500	1568200	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L2AB	196501	1568201	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L3AB	196502	1568202	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L5AB	196503	1568203	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L2AB	196529	1568204	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L3AB	196530	1568205	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L5AB	196531	1568206	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK3L2AB	196713	1568121	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max
SLK3L5AB	196715	1568123	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max

Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Statisk belastning	Certifieringar
SLK15L1AB	196500	1568200	195N	cUL, UL, ITB
SLK15L2AB	196501	1568201	195N	cUL, UL, ITB
SLK15L3AB	196502	1568202	195N	cUL, UL, ITB
SLK15L5AB	196503	1568203	195N	ITB, cUL, UL
SLK2L2AB	196529	1568204	440N	ITB, cUL, UL
SLK2L3AB	196530	1568205	440N	cUL, ITB, UL
SLK2L5AB	196531	1568206	440N	UL, cUL, ITB
SLK3L2AB	196713	1568121	890N	
SLK3L5AB	196715	1568123	890N	

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,

missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

