

nVent CADDY Speed Link SLK med däckskrok



DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat valvkrok ändfäste

Fästs enkelt och snabbt mot ihålig metalltäckning

Fjäderbelastade ändar snäpps i valvhålet och låses på plats

Innovativ konstruktion som skyddar vajern från skarpa kanter i täckningshål, minimerar risken för skador på vajern

Material:	Stål; Zinklegering; Polypropylen
Yta:	Elförzinkat
Säkerhetsfaktor för statisk belastning:	5:01
Uppfyller:	SMACNA HVAC-DCS



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vajerdiameter	Vajerlängd	Tjocklek på takklädselskiva	A.
SLK15L1DH	196676		1.5 mm	1m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLK15L2DH	196677		1.5 mm	2m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLK15L3DH	196504	1568214	1.5 mm	3m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLK15L5DH	196505	1568215	1.5 mm	5m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLK2L3DH	196532	1568216	2 mm	3m	1.5 mm Max	9.2 mm
SLK2L5DH	196533	1568217	2 mm	5m	1.5 mm Max	9.2 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Hålstorlek (HS)	Statisk belastning
SLK15L1DH	196676		8 mm	195N
SLK15L2DH	196677		8 mm	195N
SLK15L3DH	196504	1568214	8 mm	195N

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Hålstorlek (HS)	Statisk belastning
SLK15L5DH	196505	1568215	8 mm	195N
SLK2L3DH	196532	1568216	8 mm	440N
SLK2L5DH	196533	1568217	8 mm	440N


Höjd (H): 55 mm
Bredd (W): 19 mm
Tjocklek (T): 12.5 mm
Vinkel (a): 90 ° Max

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Lastklassning är endast tillämplig om den lastbärande kapaciteten hos stödjande delar (ståltäckning) är tillräcklig.

Kontrollera rekommenderad lastkapacitet hos täckningsleverantören.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

