

nVent CADDY Speed Link SLK med hammare-på flänsklämma



DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat nVent CADDY klämma ändfäste

Monteras med bara hammare

Passar de flesta balkar

Material: Stål;Polypropylen;Zinklegering
Yta: Elförzinkat
Säkerhetsfaktor för statisk belastning: 5:01
Uppfyller: SMACNA HVAC-DCS



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vajerdiameter	Vajerlängd	Flänstjocklek (FT)	Statisk belastning
SLK15L34H24	196506	1568219	1.5 mm	3m	3 - 8 mm	195N
SLK15L34H58	196507	1568220	1.5 mm	3m	8 - 14 mm	195N
SLK2L34H24	196535	1568221	2 mm	3m	3 - 8 mm	440N
SLK2L34H58	196536	1568222	2 mm	3m	8 - 14 mm	440N

Höjd (H): 55 mm
Bredd (W): 19 mm
Tjocklek (T): 12.5 mm
Vinkel (a): 90 ° Max



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

