

nVent CADDY Speed Link SLK låsanordning



DESIGN

Enkel justering genom tryck/dra-lossning utan verktyg

Minimal synlig påverkan genom låsanordning med låg profil

Kabelspridning på 90 grader möjliggör positionering av utrustningen närmare lasten

Rör som öppnas utan nyckel hanteras enkelt med handskar påtagna

Dubbelsidig låsmekanism möjliggör enkel höjdjustering

Material: Stål;Polypropylen;Zinklegering



SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vajerdiameter	Höjd (H)	Bredd (W)	Tjocklek (T)
SLK2C200	196600	1568176	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2R10	196770		1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK3C200	196730	1568118	3 mm	62 mm	24 mm	16 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vinkel (a)	Certifieringar
SLK2C200	196600	1568176	90 ° Max	cUL, ITB, UL
SLK2R10	196770		90 ° Max	UL, cUL, ITB
SLK3C200	196730	1568118	90 ° Max	

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Låsanordningar får endast användas med nVent CADDY Speed Link vajerspolar och tillbehör med samma specificerade vajerdiameter som låsanordningens. Använd inte med annan vajer.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

