


nVent CADDY Speed Link SLK spolsats



DESIGN

I satsen ingår en rulle med nVent CADDY Speed Link stålvaajer och nVent CADDY Speed Link SLK låsanordningar

Vajerspole och låsanordningar är packade tillsammans, vilket ger enklare transport till installationsplats och minskat lager

Förpackningen låter slutanvändaren dra ut och kapa valfri längd av vajer utan att behöva ta ut spolen från lådan

Idealisk för omarbete och installationer där anpassade vajerlängder kan behövas

Stålvaajer som består av sju knippen med sju trådar i flygplansstål

Enkel justering genom tryck/dra-lossning utan verktyg

Minimal synlig påverkan genom låsanordning med låg profil

Kabelspridning på 90 grader möjliggör positionering av utrustningen närmare lasten

Rör som öppnas utan nyckel hanteras enkelt med handskar påtagna

Dubbelsidig låsmekanism möjliggör enkel höjdjustering

Material: Stål
Yta: Elförzinkat

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vajerdiameter	Längd	Antal låsanordningar
SLK15L500PACK	196045	1568189	1.5 mm	150m	100

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vajerdiameter	Längd	Antal låsanordningar
SLK15L50MPACK	196046		1.5 mm	50m	25
SLK2L100PACK	196047		2 mm	100m	50

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

