

nVent CADDY Speed Link SLK med växling



DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterad pinne

För infästning mot distanshåll i olika konstruktioner eller hänganordningar

Idealisk för upphängning av belysningsarmaturer

Finns även i utförande med Y-tamp


Material:	Stål; Zinklegering; Polypropylen
Yta:	Elförzinkat
Säkerhetsfaktor för statisk belastning:	5:01
Uppfyller:	SMACNA HVAC-DCS
Vajer diameter:	1.5 mm



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vajerlängd	A.	B.	Statisk belastning
SLK15L10T	196526	1568264	10m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L1T	196521	1568259	1m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L2T	196522	1568260	2m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L2TR2	196644		2m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L3T	196523	1568261	3m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L5T	196524	1568262	5m	39 mm	5 mm	195N

Höjd (H):	55 mm
Bredd (W):	19 mm
Tjocklek (T):	12.5 mm
Vinkel (a):	90 ° Max



WARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

