

nVent CADDY Speed Link SLS med däckskrok



DESIGN

Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat valvkrok ändfäste

Fästs enkelt och snabbt mot ihålig metalltäckning

Fjäderbelastade ändar snäpps i valvhålet och låses på plats

Innovativ konstruktion som skyddar vajern från skarpa kanter i täckningshål, minimerar risken för skador på vajern

Låsanordningen fästs i läge genom åtdragning av muttern för hand utan verktyg

Monteras i stagprofiler utan att fingrar eller verktyg behöver föras in i staget



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Säkerhetsfaktor för statisk belastning	Uppfyller	Vajer diameter
SLS2L3DH	196753	Stål, Zinklegering, Polypropylen	Elförzinkat	5:01	SMACNA HVAC-DCS	2 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Vajerlängd	Tjocklek på takklädselskiva	A.	Hålstorlek 1 (HS1)	Statisk belastning
SLS2L3DH	196753	3m	1.5 mm Max	9.2 mm	8 mm	270N

Trådstorlek (TS):	M8
Höjd 1 (H1):	53mm
Höjd 2 (H2):	46.5mm
Bredd (W):	16 mm
Tjocklek (T):	4 mm Max
Hålstorlek 2 (HS2):	8 - 10 mm

Öppningsstorlek (SS): 8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION


2 mm låsanordning passar till C-kanal typ E0 och E0L.

Total last per vajer på flerskiktstrapets får inte överstiga den statiska lasten.

Lastklassning är endast tillämplig om den lastbärande kapaciteten hos stödjande delar (ståltäckning) är tillräcklig.

Kontrollera rekommenderad lastkapacitet hos täckningsleverantören.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

