

nVent CADDY Speed Link SLS låsanordning



DESIGN

Påtryckbar mutter monteras snabbt och säkert på stag eller fäste för att hålla låsanordningen på plats och underlätta installationen

Låsanordningen fästs i läge genom åtdragning av muttern för hand utan verktyg

Monteras i stagprofiler utan att fingrar eller verktyg behöver föras in i staget

Påtryckbar mutter leder in vajern i låsanordningen och ger stabilitet till stödet

Monteras med den öppna sidan av stagkanalen uppåt eller nedåt för mer flexibilitet

Single barrel locking device allows for quick prefabrication of strut or brackets

Material: Stål;Polypropylen;Zinklegering



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Vajerdiameter	Trådstorlek (TS)	Höjd 1 (H1)	Höjd 2 (H2)	Bredd (W)
SLS2C50	196739	2 mm	M8	53mm	43.5mm	16 mm
SLS3C50	196740	3 mm	M12	53mm	46.5mm	20 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Tjocklek (T)	Hålstorlek (HS)	Öppningsstorlek (SS)
SLS2C50	196739	4 mm Max	8 - 10 mm	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm
SLS3C50	196740	6 mm Max	12 - 14 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm


YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

2 mm låsanordning passar till C-kanal typ E0 och E0L.

3 mm låsanordning passar till C-profil typ E1, E2, E2L, E3, E4, E5, stagprofil typ C, perforerad stagprofil typ A, perforerad stagprofil typ AS, perforerad stagprofil typ CC, perforerad stagprofil typ AA.

Låsanordningar får endast användas med nVent CADDY Speed Link vajerspolar och tillbehör med samma specificerade vajerdiameter som låsanordningens. Använd inte med annan vajer.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

