


nVent CADDY Y-krok för hastighetslänk med ögla förlängning



DESIGN

Dubbel krok ger enkel infästning mot trådränna, kabelränna eller belysning

Användarvänlig konstruktion som möjliggör att en krok tillfälligt tas bort för underhåll eller för att lägga till kablar i rännan

Y-form ger förbättrad stabilitet

Fjädrande hake på kroken ger säker koppling



SPECIFIKATIONER

Table 1/2



Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Säkerhetsfaktor för statisk belastning	Vajerdiameter
SLD2YH500	196015	1568190	Stål	Elförzinkt	5:01	2 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vajerns Y-längd (YL)	A.	B.	C.	Statisk belastning
SLD2YH500	196015	1568190	0.5m	58.4 mm	22.9 mm	6 mm	440N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

nVent CADDY Speed Link låsanordning ingår inte.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

