

nVent CADDY Speed Link Y-Toggle med ögla förlängning



DESIGN

För infästning mot distanshål i olika konstruktioner eller hänganordningar

Idealisk för upphängning av belysningsarmaturer

Y-form ger förbättrad stabilitet



SPECIFIKATIONER

Table 1/2



Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Säkerhetsfaktor för statisk belastning	Vajerdiameter
SLD15Y500	195960	1522319	Stål	Elförzinkt	5:01	1.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Vajerns Y-längd (YL)	A.	B.	Statisk belastning
SLD15Y500	195960	1522319	0.5m	39 mm	5 mm	195N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

nVent CADDY Speed Link låsanordning ingår inte.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

