

nVent-CADDY Superfix 243 M8



DESIGN

Inkluderar mekanism för enkel stängning

Det kombinerade skruvhuvudet fungerar både med spår och stjärnmejsel

Bullerdämpning kategori II enligt DIN EN ISO 3822-1

Uppfyller säker konstruktion av installation enligt DIN 4109

Klassificering "E" för brandreaktivitet enligt DIN EN 13501-1

Material: Stål;EPDM-SBR-gummi
Yta: Elförzinkat
Färg: Svart
Temperatur: -50 to 110 °C



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Ytterdiameter (OD)	NB/DN	Stångstorlek (RS)	Bredd (W)	Tjocklek (T)
SXE019	400056	15 - 19 mm	10	M8	20 mm	1.5 mm
SXE023	400057	21 - 23 mm	15	M8	20 mm	1.5 mm
SXE028	400058	26 - 28 mm	20	M8	20 mm	1.5 mm
SXE035	400059	32 - 35 mm	25	M8	20 mm	1.5 mm
SXE043	400060	40 - 43 mm	32	M8	20 mm	1.5 mm
SXE052	400062	48 - 52 mm	40	M8	20 mm	1.5 mm
SXE058	589310	54 - 58 mm		M8	20 mm	2 mm
SXE061	589320	57 - 61 mm	50	M8	20 mm	2 mm
SXE014	400055	12 - 14 mm	8	M8	20 mm	1.5 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)	Statisk belastning
SXE019	400056	6	27mm	1000N
SXE023	400057	6	27mm	1000N
SXE028	400058	6	27mm	1000N
SXE035	400059	6	27mm	1000N
SXE043	400060	6	32mm	1000N
SXE052	400062	6	32mm	1300N
SXE058	589310	6	32mm	1300N
SXE061	589320	6	32mm	1300N
SXE014	400055	6	27mm	1000N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Foder av EPDM-gummi.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

