

OCDC däckhängare



DESIGN

Ger ett flyttbart monteringshål

Fästs mot valv utan att behöva borra eller stansa hål

Säkrad mellan överlappningen av två stålplåtar


SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Hålstorlek (HS)	Flänstjocklek (FT)
OCDC68MM	160700	1511710	Stål	nVent CADDY Armour	6.8 mm	1.0 - 2.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	B.	C.	X	Statisk belastning
OCDC68MM	160700	1511710	54 mm	46 mm	13 x 8.5 mm	400N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

