

# Oval rörklämma med mutter

## DESIGN

Konstruerad för att stödja förisolerade dubbelrör med integrerad kraftkabel för solpaneler

Klämmans form medger stabil infästning i vägg eller innertak



**Material:** Stål  
**Yta:** Elförzinkat


## SPECIFIKATIONER

Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | NB/DN  | Stångstorlek (RS) | A.    | B.     | Bredd (W) |
|---------------|---------------|--------|-------------------|-------|--------|-----------|
| MXOVDN1012EG  | 401161        | 10, 12 | M8, M10           | 30 mm | 69 mm  | 20 mm     |
| MXOVDN1215EG  | 401244        | 12, 15 | M8, M10           | 43 mm | 78 mm  | 20 mm     |
| MXOVDN1618EG  | 401245        | 16, 18 | M8, M10           | 51 mm | 88 mm  | 20 mm     |
| MXOVDN20EG    | 401246        | 20     | M8, M10           | 58 mm | 108 mm | 20 mm     |
| MXOVDN25EG    | 403800        | 25     | M8, M10           | 71 mm | 124 mm | 20 mm     |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Tjocklek (T) | Skruvdiameter (Sc) | Skruvlängd (L) |
|---------------|---------------|--------------|--------------------|----------------|
| MXOVDN1012EG  | 401161        | 2 mm         | 6                  | 20mm           |
| MXOVDN1215EG  | 401244        | 2 mm         | 6                  | 20mm           |
| MXOVDN1618EG  | 401245        | 2 mm         | 6                  | 20mm           |
| MXOVDN20EG    | 401246        | 2 mm         | 6                  | 20mm           |
| MXOVDN25EG    | 403800        | 2 mm         | 6                  | 20mm           |



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

