

PBF två hål bottenplatta för gängad stång

DESIGN

För lätt last med två hål och en mutter/adapter



SPECIFIKATIONER



Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Stångstorlek (RS)	Längd (L)	Bredd (W)
PBRM10L120	587160	Stål	Elförzinkat	10	120mm	40 mm
PBRM10L80	587135	Stål	Elförzinkat	10	80mm	30 mm
PBRM12L120	587165	Stål	Elförzinkat	12	120mm	40 mm
PBRM8M10L120	587140	Stål	Elförzinkat	8, 10	120mm	40 mm
PBRM8M10L70S6	587175	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		8, 10	70mm	33 mm
PBRM8M10L80	587145	Stål	Elförzinkat	8, 10	80mm	30 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Tjocklek (T)	A.	B.	C.
PBRM10L120	587160	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm
PBRM10L80	587135	3 mm	50 mm	18 mm	9 mm
PBRM12L120	587165	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm
PBRM8M10L120	587140	4 mm	81 mm	18 mm	11 mm
PBRM8M10L70S6	587175	2 mm	48 mm	10 mm	8 mm
PBRM8M10L80	587145	3 mm	50 mm	18 mm	9 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/ENDDT

