

PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint



DESIGN

Eliminerar behovet av extra delar

IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel

Quick and easy to use

Suitable for 300 to 600mm wide tray, and heights of 60 and 100mm

Material: Stål
Yta: Elförzinkat



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Färg	Diameter	Hålstorlek 1	Hålstorlek 2	Längd
WBTQBCLIPBG	820708	Svart	4.0 - 4.5 mm	9 mm	7.5 mm	91.5mm
WBTQBCLIPBG	820713		4.0 - 4.5 mm	9 mm	7.5 mm	91.5mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Bredd	Höjd	Certifieringar
WBTQBCLIPBG	820708	59 mm	14.5 mm	CE, CADDY EU WBT QB2, CE, CADDY WBTQBCLIPBG, UKCA, CADDY WBTQBCLIPBG
WBTQBCLIPBG	820713	59 mm	14.5 mm	CE, CADDY WBTQBCLIPBG, UKCA, CADDY WBTQBCLIPBG

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

[nVent.com/EN/DDR](https://www.nvent.com/EN/DDR)

