


PEMSA trådkorgsfack Quick Center Support

DESIGN

Idealisk för brickbredder upp till 200 mm

Sidolaståtkomst för kabelinstallation

IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel




SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Längd (L)	Bredd (W)	Höjd (H)
WBTQCTSPRTM10	820425	Stål	Elförzinkat	59mm	35 mm	5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Hålstorlek (HS)	Statisk belastning
WBTQCTSPRTM10	820425	8 - 10 mm	833N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

