


PEMSA trådkorg fack Universal Tray skarv



DESIGN

Betydande mekanisk fogstyrka

Robust stål-design och konstruktion

IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel



SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Färg	Yta	A.	B.
WBTUNVSPLBG	820701	Stål	Svart	Elförzinkat	24.5 mm	23 mm
WBTUNVSPLEG	820700	Stål		Elförzinkat	24.5 mm	23 mm
WBTUNVSPLS4	820702	Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)			24.5 mm	23 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Stångstorlek (RS)	Certifieringar
WBTUNVSPLBG	820701	6	CE, CADDY EU WBT UNV, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBTUNVSPLEG	820700	6	CE, CADDY EU WBT UNV, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBTUNVSPLS4	820702	6	UKCA, CADDY WBTUNVSPLS4, CE, CADDY WBTUNVSPLS4



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

