

Tryck in rörklämma



DESIGN

Intryckningsmontering av sladdrör


Eliminerar behovet av distansbøjning av kanaler

Kan användas för antingen vertikal eller horisontell installation

Material: Fjäderstål
Yta: nVent CADDY Armour

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Ytterdiameter (OD)	Hålstorlek (HS)	Håltyp	Ultimat statisk belastning 1 (F1)	Ultimat statisk belastning 2 (F2)
12P	171150	1500667	22 - 30 mm	7 mm	Standard	110N	65N
16P	171170	1500668	30 - 35 mm	7 mm	Standard	110N	65N
8P	171130		18 - 22 mm	7 mm	Standard	110N	65N



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

