

Px Heavy Duty rörklämma med utvändig gänga



DESIGN

Inkluderar invändig/utvändig kombinationsmutter

Bullerdämpning kategori II enligt DIN EN ISO 3822-1

Uppfyller säker konstruktion av installation enligt DIN 4109

Klassificering "E" för brandreaktivitet enligt DIN EN 13501-1

Temperatur: -50 to 120 °C

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Ytterdiameter (OD)	NB/DN	Stångstorlek (RS)
PXI013S6	578250	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		10 - 13 mm		M10
PXI018EG	577870	Stål, EPDM-SBR-gummi	Elförzinkat	14 - 18 mm	10	M10
PXI018S6	578260	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		14 - 18 mm	10	M10
PXI022EG	577880	Stål, EPDM-SBR-gummi	Elförzinkat	19 - 22 mm	15	M10
PXI022S6	578270	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		19 - 22 mm	15	M10
PXI028EG	577890	Stål, EPDM-SBR-gummi	Elförzinkat	23 - 28 mm	20	M10
PXI028S6	578280	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		23 - 28 mm	20	M10

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Ytterdiameter (OD)	NB/D N	Stångstorlek (RS)
PXI034EG	577900	Stål, EPDM-SBR-gummi	Elförzinkat	29 - 34 mm	25	M10
PXI034S6	578290	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		29 - 34 mm	25	M10
PXI045EG	577920	Stål, EPDM-SBR-gummi	Elförzinkat	41 - 45 mm	32	M10
PXI045S6	578310	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		41 - 45 mm	32	M10
PXI050EG	577930	Stål, EPDM-SBR-gummi	Elförzinkat	46 - 50 mm	40	M10
PXI050S6	578320	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		46 - 50 mm	40	M10
PXI061EG	577950	Stål, EPDM-SBR-gummi	Elförzinkat	56 - 61 mm	50	M10
PXI061S6	578340	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		56 - 61 mm	50	M10
PXI081EG	577980	Stål, EPDM-SBR-gummi	Elförzinkat	75 - 81 mm	65	M10
PXI081S6	578370	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		75 - 81 mm	65	M10
PXI093EG	578000	Stål, EPDM-SBR-gummi	Elförzinkat	88 - 93 mm	80	M10
PXI093S6	578390	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		88 - 93 mm	80	M10
PXI099S6	578400	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		94 - 99 mm		M10

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Ytterdiameter (OD)	NB/D N	Stångstorlek (RS)
PXI105S6	578410	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		100 - 105 mm		M10
PXI111S6	578420	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		106 - 111 mm		M10
PXI118EG	578040	Stål, EPDM-SBR-gummi	Elförzinkat	112 - 118 mm	100	M10
PXI118S6	578430	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		112 - 118 mm	100	M10
PXI125S6	578440	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		119 - 125 mm		M12

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Ytterdiameter (OD)	NB/DN	Stångstorlek (RS)
PXI145EG	578080	Stål, EPDM-SBR-gummi	Elförzinkat	139 - 145 mm	125	M12
PXI145S6	578470	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		139 - 145 mm	125	M12
PXI151S6	578480	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		146 - 151 mm		M12
PXI164S6	578500	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		158 - 164 mm		M12
PXI170EG	578120	Stål, EPDM-SBR-gummi	Elförzinkat	165 - 170 mm	150	M12
PXI170S6	578510	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		165 - 170 mm	150	M12
PXI194S6	578540	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		188 - 194 mm		M12
PXI220EG	578180	Stål, EPDM-SBR-gummi	Elförzinkat	215 - 220 mm	200	M12
PXI220S6	578570	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		215 - 220 mm	200	M12
PXI040S6	578300	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		35 - 40 mm		M10
PXI055S6	578330	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401), EPDM-SBR-gummi		51 - 55 mm		M10

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Gewinde (G)	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)	Statisk belastning
PXI013S6	578250	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI018EG	577870	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N
PXI018S6	578260	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI022EG	577880	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N
PXI022S6	578270	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI028EG	577890	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N
PXI028S6	578280	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI034EG	577900	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N
PXI034S6	578290	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI045EG	577920	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N
PXI045S6	578310	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI050EG	577930	1/2"	27 mm	2.3 mm	6	20mm	2500N



Katalognummer	Artikelnummer	Gewinde (G)	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)	Statisk belastning
PXI050S6	578320	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI061EG	577950	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm	2500N
PXI061S6	578340	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI081EG	577980	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm	2500N
PXI081S6	578370	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI093EG	578000	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm	2500N
PXI093S6	578390	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI099S6	578400	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Gewinde (G)	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)	Statisk belastning
PXI105S6	578410	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI111S6	578420	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI118EG	578040	1/2"	31 mm	2.5 mm	8	25mm	2500N
PXI118S6	578430	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXI125S6	578440	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI145EG	578080	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm	3500N
PXI145S6	578470	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI151S6	578480	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI164S6	578500	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI170EG	578120	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm	3500N
PXI170S6	578510	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI194S6	578540	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI220EG	578180	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm	3500N
PXI220S6	578570	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXI040S6	578300	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXI055S6	578330	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Foder av EPDM-gummi.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

