

Px ni Heavy Duty rörklämma med utvändig gänga

DESIGN

Inkluderar invändig/utvändig kombinationsmutter

Extra kraftig



Mutter ingår: Ja

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Ytterdiameter (OD)	NB/DN	Stångstorlek (RS)
PXN025EG	577060	Stål	Elförzinkat	21 - 25 mm	15	M10
PXN025S6	577460	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		21 - 25 mm	15	M10
PXN031EG	577070	Stål	Elförzinkat	26 - 31 mm	20	M10
PXN031S6	577470	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		26 - 31 mm	20	M10
PXN036EG	577080	Stål	Elförzinkat	32 - 36 mm	25	M10
PXN036S6	577480	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		32 - 36 mm	25	M10

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Ytterdiameter (OD)	NB/D N	Stångstorlek (RS)
PXN046EG	577100	Stål	Elförzinkat	41 - 46 mm	32	M10
PXN046S6	577500	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		41 - 46 mm	32	M10
PXN052EG	577110	Stål	Elförzinkat	47 - 52 mm	40	M10
PXN052S6	577510	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		47 - 52 mm	40	M10
PXN063EG	577130	Stål	Elförzinkat	59 - 63 mm	50	M10
PXN063S6	577530	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		59 - 63 mm	50	M10
PXN073EG	577150	Stål	Elförzinkat	70 - 73 mm		M10
PXN079EG	577160	Stål	Elförzinkat	74 - 79 mm	65	M10
PXN079S6	577560	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		74 - 79 mm	65	M10
PXN092EG	577180	Stål	Elförzinkat	87 - 92 mm	80	M10
PXN092S6	577580	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		87 - 92 mm	80	M10
PXN105S6	577600	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		100 - 105 mm		M10
PXN117EG	577220	Stål	Elförzinkat	112 - 117 mm	100	M10
PXN117S6	577620	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		112 - 117 mm	100	M10

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Ytterdiameter (OD)	NB/D N	Stångstorlek (RS)
PXN143S6	577660	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		137 - 143 mm	125	M12
PXN163S6	577690	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		157 - 163 mm		M12
PXN169EG	577300	Stål	Elförzinkat	164 - 169 mm	150	M12
PXN169S6	577700	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		164 - 169 mm	150	M12

Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Ytterdiameter (OD)	NB/DN	Stångstorlek (RS)
PXN175S6	577710	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		170 - 175 mm		M12
PXN182S6	577720	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		176 - 182 mm		M12
PXN205S6	577750	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		199 - 205 mm		M12
PXN219S6	577770	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		213 - 219 mm	200	M12
PXN252EG	577400	Stål	Elförzinkt	246 - 252 mm		M12
PXN252S6	577800	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		246 - 252 mm		M12



Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Gewinde (G)	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)	Statisk belastning
PXN025EG	577060	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm	2500N
PXN025S6	577460	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXN031EG	577070	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm	2500N
PXN031S6	577470	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXN036EG	577080	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm	2500N
PXN036S6	577480	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXN046EG	577100	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	20mm	2500N
PXN046S6	577500	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXN052EG	577110	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	25mm	2500N
PXN052S6	577510	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXN063EG	577130	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	25mm	2500N
PXN063S6	577530	1/2"	27 mm	2 mm	6	20mm	2500N
PXN073EG	577150	1/2"	27 mm	2.2 mm	6	25mm	2500N
PXN079EG	577160	1/2"	31 mm	2.5 mm	6	25mm	2500N
PXN079S6	577560	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXN092EG	577180	1/2"	31 mm	2.5 mm	6	25mm	2500N
PXN092S6	577580	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXN105S6	577600	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N
PXN117EG	577220	1/2"	31 mm	2.5 mm	6	25mm	2500N
PXN117S6	577620	1/2"	31 mm	2 mm	8	25mm	2500N

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Gewinde (G)	Bredd (W)	Tjocklek (T)	Skruvdiameter (Sc)	Skruvlängd (L)	Statisk belastning
PXN143S6	577660	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXN163S6	577690	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXN169EG	577300	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm	3500N
PXN169S6	577700	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXN175S6	577710	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXN182S6	577720	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXN205S6	577750	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXN219S6	577770	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N
PXN252EG	577400	3/4"	38 mm	2.9 mm	8	30mm	3500N
PXN252S6	577800	3/4"	38 mm	2.5 mm	8	30mm	3500N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

