

RMF sexkantig hane-hona reducerare

DESIGN



Sexkantsform



Material: Stål
Yta: Elförzinkat

SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	Stångstorlek 1 (RS1)	Stångstorlek 2 (RS2)	A.	B.
RMFM10M12	583760	10	12	10 mm	14 mm
RMFM10M8	583750	10	8	8 mm	14 mm
RMFM12M10	583780	12	10	10 mm	15 mm
RMFM12M8	583770	12	8	8 mm	14 mm
RMFM6M8	583710	6	8	8 mm	12 mm
RMFM8M10	583730	8	10	9 mm	13 mm
RMFM8M12	583740	8	12	10 mm	13 mm
RMFM8M6	583720	8	6	8 mm	12 mm



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

