

Sadelbricka

DESIGN

U-formad omslagsbricka





SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Hålstorlek (HS)	Tjocklek (T)
PLN10	589930	1522661	Stål	Elförzinkat	10.5 mm	3 mm
PLN11S6	589928		Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		11 mm	3 mm
PLN13	589940		Stål	Elförzinkat	13 mm	3 mm
PLN13HD	589949		Stål	Varmförzinkat	13 mm	3 mm
PLN8	589925	1522657	Stål	Elförzinkat	8.4 mm	3 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	A.	B.
PLN10	589930	1522661	42 mm	30 mm
PLN11S6	589928		42 mm	50 mm
PLN13	589940		42 mm	30 mm
PLN13HD	589949		42 mm	30 mm
PLN8	589925	1522657	42 mm	30 mm



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

