

SC-kabelns snäppklämma



DESIGN

Stödjer enkelt kabel- och plaströr från flänsar

Endast hammare krävs för montering

Material: Fjäderstål
Yta: nVent CADDY Armour

SPECIFIKATIONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Flänstjocklek (FT)	Ytterdiameter (OD)	Tjocklek (T)
24SC1011	187550	1511144	2 - 4 mm	10 - 11 mm	0.6 mm
24SC1214	187570	1511146	2 - 4 mm	12 - 14 mm	0.6 mm
24SC1518	187590	1511148	2 - 4 mm	15 - 18 mm	0.6 mm
24SC1518R25	191003	1500595	2 - 4 mm	15 - 18 mm	0.6 mm
24SC1924	187610	1511150	2 - 4 mm	19 - 24 mm	0.6 mm
24SC1924R25	191004	1500596	2 - 4 mm	19 - 24 mm	0.6 mm
24SC2530	187630	1511152	2 - 4 mm	25 - 30 mm	0.6 mm
24SC2530R25	191005	1500597	2 - 4 mm	25 - 30 mm	0.6 mm
24SC67	187510	1511140	2 - 4 mm	6 - 7 mm	0.6 mm
24SC78	187710	1500586	2 - 4 mm	7 - 8 mm	0.6 mm
24SC89	187530	1511142	2 - 4 mm	8 - 9 mm	0.6 mm
24SC910	187750		2 - 4 mm	9 - 10 mm	0.6 mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Flänstjocklek (FT)	Ytterdiameter (OD)	Tjocklek (T)
47SC1011	187540	1511164	4 - 7 mm	10 - 11 mm	0.6 mm
47SC1214	187560	1511166	4 - 7 mm	12 - 14 mm	0.6 mm
47SC1518	187580	1511168	4 - 7 mm	15 - 18 mm	0.6 mm
47SC1518R25	191009	1500600	4 - 7 mm	15 - 18 mm	0.6 mm
47SC1924	187600	1511170	4 - 7 mm	19 - 24 mm	0.6 mm
47SC1924R25	191010	1500601	4 - 7 mm	19 - 24 mm	0.6 mm
47SC2530	187620	1511172	4 - 7 mm	25 - 30 mm	0.6 mm
47SC2530R25	191011	1500602	4 - 7 mm	25 - 30 mm	0.6 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Flänstjocklek (FT)	Ytterdiameter (OD)	Tjocklek (T)
47SC67	187500	1511160	4 - 7 mm	6 - 7 mm	0.6 mm
47SC78	187720		4 - 7 mm	7 - 8 mm	0.6 mm
47SC89	187520	1511162	4 - 7 mm	8 - 9 mm	0.6 mm
47SC910	187760		4 - 7 mm	9 - 10 mm	0.6 mm
812SC1011	187660	1511184	8 - 12 mm	10 - 11 mm	0.6 mm
812SC1214	187670	1511186	8 - 12 mm	12 - 14 mm	0.6 mm
812SC1518	187680	1511188	8 - 12 mm	15 - 18 mm	0.6 mm
812SC1518R25	191015		8 - 12 mm	15 - 18 mm	0.6 mm
812SC1924	187690	1511190	8 - 12 mm	19 - 24 mm	0.6 mm
812SC1924R25	191016	1500606	8 - 12 mm	19 - 24 mm	0.6 mm
812SC2530	187700	1511192	8 - 12 mm	25 - 30 mm	0.6 mm
812SC2530R25	191017	1500607	8 - 12 mm	25 - 30 mm	0.6 mm
812SC67	187640	1511180	8 - 12 mm	6 - 7 mm	0.6 mm
812SC78	187730		8 - 12 mm	7 - 8 mm	0.6 mm
812SC89	187650	1511182	8 - 12 mm	8 - 9 mm	0.6 mm
812SC910	187770		8 - 12 mm	9 - 10 mm	0.6 mm



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

