

Snäppstängning av rör/rörklämma



nVent CADDY ledningsklämmor med knäppstängning (M-serien) är en snabb och effektiv metod för att säkra ledningsgrenkretsar för elektriska installationer. M-serien är designad för att ge konsekvent position i applikationen genom att eliminera ledningsförskjutning samt bibehålla avstånd som kommer in i elboxar. Öka installationseffektiviteten genom att använda vårt omfattande sortiment av rörledningar för ditt nästa elprojekt.

DESIGN

Kan användas för antingen vertikal eller horisontell installation

Eliminerar behovet av distansböjning av kanaler

Stängs med fingrarna utan verktyg

Locking design has greater resistance to twisting loads and is stronger than any on the market

Low profile locking tabs and smooth gripping dimples remove the possibility of scrapes

812M and 16M feature double tabs to center conduit, increase range and holding power and prevent conduit from sliding



SPECIFIKATIONER



Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Ytterdiameter (OD)	Hålstorlek (HS)
12MS1	179910		Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)		22 - 30 mm	7 mm
16M	170100	1500739	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	23.4 - 35 mm	7 mm

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Ytterdiameter (OD)	Hålstorlek (HS)
20M	170110	1500740	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	35 - 42 mm	7 mm
24M	170120		Fjäderstål	nVent CADDY Armour	42 - 50 mm	7 mm
32M	170130		Fjäderstål	nVent CADDY Armour	50 - 60 mm	7 mm
6M	170790		Fjäderstål	nVent CADDY Armour	14 - 18 mm	7 mm
812M	177130	1511480	Fjäderstål	nVent CADDY Armour	18 - 30 mm	7 mm
8MS1	179900		Rostfritt stål 301 (EN 1.4310)		18 - 22 mm	7 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Håltyp	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)	Certifieringar
12MS1	179910		Standard	440N	110N	
16M	170100	1500739	Standard	440N	110N	UL, cUL
20M	170110	1500740	Standard	440N	110N	UL, cUL
24M	170120		Standard	440N	110N	UL, cUL
32M	170130		Standard	440N	110N	cUL, UL
6M	170790		Standard	440N	110N	UL, cUL
812M	177130	1511480	Standard	440N	110N	cUL, UL
8MS1	179900		Standard	440N	110N	



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

