

SNSW flänsmutter



DESIGN

Idealiskt för renoveringsprojekt, exempelvis trapetsmontage där man inte vill demontera förläggningssystemet

Används med ett stopp vid montering av CADDY ROD LOC-montage

Kan enkelt monteras, tas bort och flyttas till valfri placering längs stången

Klar att användas vid uppackning och eliminerar flera standarddelar

Fungerar som en kombination av sexkantmutter och platt bricka

Brickan är tillräckligt stor för att fungera ned standardstagprofiler

SPECIFIKATIONER

Table 1/2



Katalognummer	Artikelnummer	Material	Yta	Säkerhetsfaktor för statisk belastning	Stångstorlek (RS)	Diameter (Ø)
SNSWM10	390102	Stål	Elförzinkt	3:01	10	42.4 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Höjd (H)	Nyckelstorlek	Flänstjocklek (FT)	Statisk belastning
SNSWM10	390102	20mm	20 mm	6.5 mm	1557N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Endast för användning på obehandlade eller elförzinkade delar.



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

