

SOSR Stand Off två hål rem för CPVC rör



DESIGN

Inkluderar utsvängda kanter för att skydda rör

Klassad för användning med CPVC sprinklerrör

Positionerar rör 1-1/2" (38 mm) på distans från monteringsytan och eliminerar behov av träklotsar

Kan monteras både i vertikalt och horisontellt läge på betong, stål och trä

Uppfyller UL® 203 "Stringent upward thrust requirement"

UL®-listad både som hängare och rörhållare

Uppfyller kraven i NFPA® 13 för statisk last

Monteringsskruvar ingår

Kan användas med mutter 3TW på baksidan på installationer på träfiberbjälkar

Yta: Förgalvaniserad

Material: Stål



SPECIFIKATIONER

Table 1/2



Katalognummer	Artikelnummer	NB/DN	Hålstorlek (HS)	A.	B.	C.
SOSR125	597807	32	5.1 mm	84 mm	92 mm	25.4 mm
SOSR075	597805	20	5.1 mm	68 mm	92 mm	25.4 mm
SOSR150	597808	40	5.1 mm	98 mm	114 mm	25.4 mm
SOSR100	597806	25	5.1 mm	75 mm	94 mm	25.4 mm
SOSR200	597809	50	5.1 mm	102 mm	133 mm	25.4 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Tjocklek (T)	Hängaravstånd
SOSR125	597807	1.61 mm	1.95 m Max
SOSR075	597805	1.3 mm	1.65 m Max
SOSR150	597808	1.61 mm	2.1 m Max
SOSR100	597806	1.3 mm	1.8 m Max

Katalognummer	Artikelnummer	Tjocklek (T)	Hängaravstånd
SOSR200	597809	1.61 mm	2.4 m Max

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

