


Speedway Cable Ladder är lika lätt att använda



DESIGN

Skapar en snabb och enkel T-korsning med utgångar

Ger optimalt stöd för högpresterande lågspännings- och datakablar

Innovativt SPEEDLOK integrerat kopplingssystem

Säkerhetskant skyddar kablar under installationen

Slitsad sidokanal, eliminerar fältborrning för kapning av längd applikationer

IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel

Responsiva design- och layouttjänster, inklusive seismiska

Material: Stål
Yta: Varmförzinkat



SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	Bredd (W)	Vinkel (a)	A.	B.	C.
CL110X150ETHD	840700	150 mm	90 °	900 mm	450 mm	950 mm
CL110X300ETHD	840710	300 mm	90 °	900 mm	525 mm	950 mm
CL110X450ETHD	840720	450 mm	90 °	900 mm	600 mm	950 mm
CL110X600ETHD	840730	600 mm	90 °	900 mm	675 mm	950 mm
CL110X750ETHD	840740	750 mm	90 °	900 mm	750 mm	950 mm
CL110X900ETHD	840750	900 mm	90 °	900 mm	825 mm	950 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	D.	E
CL110X150ETHD	840700	80 mm	110 mm
CL110X300ETHD	840710	80 mm	110 mm
CL110X450ETHD	840720	80 mm	110 mm
CL110X600ETHD	840730	80 mm	110 mm

Katalognummer	Artikelnummer	D.	E
CL110X750ETHD	840740	80 mm	110 mm
CL110X900ETHD	840750	80 mm	110 mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alla nVent-märken och -logotyper ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närliggande bolag. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. nVent förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

This document is system-generated.

nVent.com/ENDD1

