


Speedway Cable Ladder inuti Riser, 90 grader



DESIGN

Skapar en 90° invändig höjdförändring av kabelrännan

Ger optimalt stöd för högpresterande lågspännings- och datakablar

Innovativt SPEEDLOK integrerat kopplingssystem

Säkerhetskant skyddar kablar under installationen

Slitsad sidokanal, eliminerar fältborrning för kapning av längd applikationer

IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel



Responsiva design- och layouttjänster, inklusive seismiska

Material: Stål
Yta: Varmförzinkat



SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	Bredd (W)	Vinkel (a)	A.	B.	C.	D.
CL110X150IR90HD	840500	150 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm	80 mm
CL110X300IR90HD	840510	300 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm	80 mm
CL110X450IR90HD	840520	450 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm	80 mm
CL110X600IR90HD	840530	600 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm	80 mm
CL110X750IR90HD	840540	750 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm	80 mm
CL110X900IR90HD	840550	900 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm	80 mm



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

