

Fjäderbensklämma med U-bult



DESIGN

Komplett med U-bult och muttrar

Måste monteras i par

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Struttyp	Stångstorlek (RS)
ZTA601HD	387701		Stål	Varmförzinkat	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	10
ZTA601S6	387710		Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)		A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm), CC (41 x 41 mm)	10
ZTA602HD	388006	1500646	Stål	Varmförzinkat	A (41 x 41 mm), AA (83 x 41 mm), D (62 x 41 mm), E (83 x 41 mm)	10
ZTA603HD	388066		Stål	Varmförzinkat	DD (124 x 41 mm)	10

Table 2/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Flänstjocklek (FT)	Bredd (W)	Tjocklek (T)	A.
ZTA601HD	387701		18 mm Max	80 mm	6 mm	24 mm
ZTA601S6	387710		18 mm Max	80 mm	6 mm	24 mm
ZTA602HD	388006	1500646	18 mm Max	80 mm	6 mm	24 mm
ZTA603HD	388066		18 mm Max	80 mm	6 mm	24 mm



Table 3/3

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	B.	C.	Statisk belastning
ZTA601HD	387701		45 mm	95 mm	5000N
ZTA601S6	387710		45 mm	110 mm	5000N
ZTA602HD	388006	1500646	45 mm	140 mm	5000N
ZTA603HD	388066		45 mm	180 mm	5000N

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Statisk last grundas på ett par stagbalkklämmor.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

